

Gabinete de montaje lateral de 19 pulgadas, 2U, de acero, negro

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

E19SM2U



El equipo se monta lateralmente contra la pared; ideal para aplicaciones en las que se requiere un bajo perfil. La cubierta frontal de extracción fácil protege el equipo. Las ranuras de amarre de cables de Velcro® integrales facilitan el tendido del cable. Se envía totalmente ensamblado. Velcro es una marca comercial de Velcro Industries B.V.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL 2416 Listed; File No. E230874

cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874

EIA 310-D

CARACTERÍSTICAS

El equipo se monta lateralmente contra la pared; ideal para aplicaciones en las que se requiere un bajo perfil.

La cubierta frontal de extracción fácil protege el equipo. Las ranuras de amarre de cables de Velcro® integrales facilitan el tendido del cable.

Se envía totalmente ensamblado.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 11022

Altura: 508mm

Anchura: 419mm

Fondo: 89mm

Material: Acero dulce

Acabado: Polvo recubierto

Color: Jet Black

Código de color: RAL 9005

Espesor: 1.52mm

Unidades de rack: 2U

Clasificación de carga: 22.7kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE