

ProTek de puerta sencilla con ventana, tipo 4 12, 36.30 x 23.62 x 11.81, de acero, gris claro

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

PTRW362412G2



Los gabinetes con puerta sencilla ProTek son una excelente opción lista para usar para montar en racks de 19 pulg., dispositivos montados en panel u otros equipos electrónicos. Los gabinetes están diseñados para brindar acceso tanto frontal como posterior a equipos montados en rack de 19 pulg. Proporcionan protección contra el agua, la suciedad, agentes corrosivos y otros contaminantes. ProTek es una excelente opción para aplicaciones donde el espacio es limitado y la única opción es el montaje en pared. ProTek viene en una amplia gama de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer muchas aplicaciones exigentes.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Puerta de ventana: Tipo 12
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; File Number E61997
Solid Door: Type 4 and 12
Window Door: Type 12
Solid Door, Stainless Steel: Type 4, 4X and 12
IEC 60529, IP66 o IP55, IK 10
IEC 60529, IP66 or IP55, IK 10

CARACTERÍSTICAS

El gabinete de puerta sólida proporciona protección física y visual completa.

La puerta de ventana, hecha de vidrio de seguridad resistente a los arañazos, proporciona un control visual del equipo interno mientras mantiene la protección del equipo.

Todas las juntas están completamente soldadas y pulidas.

Las puertas, la sección central y la sección de pared están provistas de pernos de tierra para facilitar la unión y conexión a tierra adecuadas del gabinete.

La junta de espuma en sitio sin costuras, de primera calidad evita que los contaminantes entren al gabinete.

La perilla mariposa de sistema de cierre está incluida en la oferta de acero pintado, proporcionando control de acceso al gabinete; se incluyen dos llaves con cada gabinete.

El gabinete de acero inoxidable está provisto de un cerrojo ranurado de un cuarto de vuelta.

Se proporciona un juego de 10 a 32 ángulos para rack roscados, chapados y con autoconducción a tierra según los estándares de espaciado universal EIA, que pueden ajustarse de adelante hacia atrás, con cada sección central del gabinete; se pueden agregar ángulos de rack roscados o ángulos de rack con orificio cuadrado adicionales al gabinete para brindar montaje adicional.

Montantes de paneles soldados de sección de pared que se adaptan a paneles estándar (acero y madera disponibles); se pueden pedir por separado.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 23586

Altura: 922mm

Anchura: 600mm

Fondo: 300mm

Material: Acero dulce

Acabado: Polvo recubierto

Color: Gris claro

Código de color: RAL 7035

Espesor: 1.9mm

Unidades de rack: 19U

Ángulos de rack adicionales: PTR36T o PTR36S

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE