

Detector de movimiento

Data Solutions



Detector de movimiento: Preparado para el montaje en caja de puerta, método de detección: Movimiento, campos de detección de radar son ajustables, campo ancho 4 m (W) x 2 m (D), campo estrecho 2 m (W) x 2,5 m (D), tensión de alimentación 12 ... 24 VAC o 12 ... 30 VDC, fuente de alimentación a través del conector en la placa de la puerta.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Voltaje de alimentación 12 ... 24 VAC o 12 ? 30 VDC, fuente de alimentación a través del conector en la placa de la puerta

Campo ancho 4 m (W) x 2 m (D)

Campo de flecha 2 m (W) x 2,5 m (D)

Método de detección: Movimiento

Preparado para el montaje en caja de la puerta

Los campos de detección de radar son ajustables

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Tipo	Compatible con	Cantidad del paquete
60130-067	Detector de movimiento	Contención de pasillo	1

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte