

Ángulos para rack ProLine S1

Data Solutions



Los ángulos de rack se venden en pares con la marca RU en todos los lados. Un lado está roscado 10-32 mientras que el otro lado tiene un orificio cuadrado (0.375 x 0.375 pulgadas). Ambos lados están espaciados según el estándar universal EIA. Los ángulos de rack se pueden ensamblar en configuración de orificio roscado o cuadrado. Los ángulos para rack y los soportes de montaje están hechos de acero de gran calibre. Se incluyen todos los herrajes y soportes para ensamblarlos en el gabinete.

CARACTERÍSTICAS

Los ángulos de rack se venden en pares con la marca RU en todos los lados.

Un lado está roscado 10-32 mientras que el otro lado es un orificio cuadrado (0.375 x 0.375 pulg.)

Ambos lados están espaciados según el estándar universal EIA

Los ángulos para rack se pueden ensamblar en configuración de orificio roscado o cuadrado.

Los ángulos para rack y los soportes de montaje están hechos de acero de gran calibre.

Todos los herrajes y soportes están incluidos para ensamblar en el gabinete.

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material | Acabado |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|-------------|------------------|
| PS1RA127 | 36756 | 1200mm | 700mm | 700mm | Acero dulce | Polvo recubierto |
| PS1RA217 | 36758 | 2100mm | 700mm | 700mm | Acero dulce | Polvo recubierto |
| PS1RA218 | 36914 | 2100mm | 800mm | 800mm | Acero dulce | Polvo recubierto |
| PS1RA237 | 39248 | 2300mm | 700mm | 700mm | Acero dulce | Polvo recubierto |

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material | Acabado |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|-------------|------------------|
| PS1RA238 | 39251 | 2300mm | 800mm | 800mm | Acero dulce | Polvo recubierto |
| PS1RA236 | 39247 | 2300mm | 600mm | 600mm | Acero dulce | Polvo recubierto |
| PS1RA216 | 36757 | 2100mm | 600mm | 600mm | Acero dulce | Polvo recubierto |
| PS1RA126 | 36755 | 1200mm | 600mm | 600mm | Acero dulce | Polvo recubierto |

Table 2/3

| Número de catálogo | Número de artículo | Color | Código de color | Espesor | Unidades de rack | Compatible con altura |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------------|---------|------------------|-----------------------|
| PS1RA127 | 36756 | Jet Black | RAL 9005 | 2.66mm | 24U | 1200mm |
| PS1RA217 | 36758 | Jet Black | RAL 9005 | 2.66mm | 45U | 2100mm |
| PS1RA218 | 36914 | Jet Black | RAL 9005 | 2.66mm | 45U | 2100mm |
| PS1RA237 | 39248 | Jet Black | RAL 9005 | 2.66mm | 48U | 2300mm |
| PS1RA238 | 39251 | Jet Black | RAL 9005 | 2.66mm | 48U | 2300mm |
| PS1RA236 | 39247 | Jet Black | RAL 9005 | 2.66mm | 48U | 2300mm |
| PS1RA216 | 36757 | Jet Black | RAL 9005 | 2.66mm | 45U | 2100mm |
| PS1RA126 | 36755 | Jet Black | RAL 9005 | 2.66mm | 24U | 1200mm |

Table 3/3

| Número de catálogo | Número de artículo | Se ajusta a la anchura |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| PS1RA127 | 36756 | 700mm |
| PS1RA217 | 36758 | 700mm |
| PS1RA218 | 36914 | 800mm |
| PS1RA237 | 39248 | 700mm |
| PS1RA238 | 39251 | 800mm |
| PS1RA236 | 39247 | 600mm |
| PS1RA216 | 36757 | 600mm |
| PS1RA126 | 36755 | 600mm |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE