

Unión de subpaneles ProLine



Proporciona una superficie de panel continua en gabinetes de múltiples bahías. El subpanel de unión se inserta entre subpaneles completos de igual altura. Se puede instalar por delante o por detrás.

CARACTERÍSTICAS

Se proporcionan orificios para la conexión a tierra y el hardware de montaje.

ESPECIFICACIONES

Espesor: 2.66mm

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Color	Acabado
PJP7G	28749	Acero dulce		Galvanizado
PJP22G	28799	Acero dulce		Galvanizado
PJP16	99380	Acero dulce	Blanco	Polvo recubierto
PJP20G	28789	Acero dulce		Galvanizado
PJP20	99400	Acero dulce	Blanco	Polvo recubierto
PJP16G	28769	Acero dulce		Galvanizado
PJP22	99410	Acero dulce	Blanco	Polvo recubierto
PJP18	99390	Acero dulce	Blanco	Polvo recubierto
PJP18G	28779	Acero dulce		Galvanizado

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE