

Panel frontal CompacPRO

El panel frontal para los casos CompacPRO está atornillado al marco frontal de la caja.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El panel frontal está atornillado al marco frontal del recinto

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|---------------|
| Material: | Aluminio |
| Acabado: | Anodizado |
| Tipo de accesorio: | Panel frontal |
| Tipo de producto: | Panel frontal |

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Fondo | Cantidad del paquete | Acabado frontal | Acabado trasero |
|--------------------|-----------------|----------------|-------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 30823-227 | 4U | 63HP | 3mm | 1 | Anodizado | Anodizado |
| 30823-209 | 2U | 42HP | 3mm | 1 | Anodizado | Anodizado |
| 30823-224 | 3U | 63HP | 3mm | 1 | Anodizado | Anodizado |
| 30823-284 | 6U | 84HP | 3mm | 1 | Anodizado | Anodizado |
| 30823-254 | 3U | 28HP | 3mm | 1 | Anodizado | Anodizado |
| 30823-272 | 4U | 84HP | 3mm | 1 | Anodizado | Anodizado |

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Fondo | Cantidad del paquete | Acabado frontal | Acabado trasero |
|--------------------|-----------------|----------------|-------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 30823-269 | 4U | 42HP | 3mm | 1 | Anodizado | Anodizado |
| 30823-257 | 3U | 42HP | 3mm | 1 | Anodizado | Anodizado |
| 30823-260 | 3U | 84HP | 3mm | 1 | Anodizado | Anodizado |
| 30823-215 | 2U | 84HP | 3mm | 1 | Anodizado | Anodizado |
| 30823-230 | 6U | 63HP | 3mm | 1 | Anodizado | Anodizado |

Table 2/2

| Número de catálogo | Bordes tratados | Apantallamiento EMC | Altura | Anchura |
|--------------------|-----------------|---------------------|---------|---------|
| 30823-227 | No | No | 172.9mm | 345.4mm |
| 30823-209 | No | No | 84mm | 238.7mm |
| 30823-224 | No | No | 128.4mm | 345.4mm |
| 30823-284 | No | No | 261.8mm | 452.1mm |
| 30823-254 | No | No | 128.4mm | 167.5mm |
| 30823-272 | No | No | 172.9mm | 452.1mm |
| 30823-269 | No | No | 172.9mm | 238.7mm |
| 30823-257 | No | No | 128.4mm | 238.7mm |
| 30823-260 | No | No | 128.4mm | 452.1mm |
| 30823-215 | No | No | 84mm | 452.1mm |
| 30823-230 | No | No | 261.8mm | 345.4mm |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Kit de montaje para fijar un panel trasero y un panel frontal se incluye con el caso.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE