

Tornillo avellanado



Los tornillos avellanados se utilizan para numerosas opciones de montaje en una caja de subrack o de escritorio.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Tornillo avellanado

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Tornillo

Table 1/2

Número de catálogo	Longitud	Material	Acabado	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca	Altura
24560-139	5mm	Acero	Zinc plateado	100	M4	
24560-183	12mm	Acero	Zinc plateado	100	M5	
24560-182	12mm	Acero	Zinc plateado	4	M5	
24560-145	14mm	Acero	Zinc plateado	100	M4	
24560-164	8mm	Acero	Niquelado	100	M2.5	4.7mm
24560-158	7.7mm	Acero	Zinc plateado	100	M2.5	
21100-542	8mm	Acero	Niquelado	100	M3	
21100-429	8mm	Acero	Niquelado	100	M2.5	
21100-649	10mm	Acero	Zinc plateado	100	M2.5	

Número de catálogo	Longitud	Material	Acabado	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca	Altura
21100-500	10mm	Acero	Niquelado	100	M2.5	
21100-507	12mm	Acero	Niquelado	100	M2.5	

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo	Anchura	Compatible con	Tipo de rosca	Par de apriete
24560-139	Tornillo avellanado		Paneles frontales		1.3N·m
24560-183	Tornillo avellanado		Paneles frontales		2.4N·m
24560-182	Tornillo avellanado		Paneles frontales		2.4N·m
24560-145	Tornillo avellanado		Paneles frontales		2.4N·m
24560-164	Tornillo avellanado	4.7mm	Paneles frontales	Métrica	
24560-158	Tornillo avellanado		Paneles frontales		
21100-542	Tornillo		Paneles frontales		
21100-429	Tornillo		Paneles frontales		
21100-649	Tornillo		Paneles frontales		
21100-500	Tornillo		Paneles frontales		
21100-507	Tornillo		Paneles frontales		

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE