

Tira del zócalo con el cable de la fuente 2, 3-Phase

PDU modular y compacta con dos entradas de cable de alimentación que se pueden conectar a una alimentación A y B. Diseño de ahorro de espacio en un chasis.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

montaje horizontal y vertical posible

Dos cables de conexión (reducidos a la mitad en la dirección de la longitud), 3 m (con extremo abierto), 2 x 3 fases, 400 VAC (rojo, negro, área blanca)

Las tiras de enchufe se pueden girar en todas las direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación

Altura de montaje 1 U

ESPECIFICACIONES

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Longitud: | 1848.5mm |
| Material: | Aluminio; Poliamida |
| Color: | Gris; Negro; Rojo |
| Tipo de producto: | Socket Strip |

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de toma de corriente | Número de tomas de corriente | Tomas conmutadas | Tensión CA | Cantidad del paquete | Fondo |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|------------|----------------------|-------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--------------------|----|----|------|---|------|
| 60110-287 | IEC C13 | 48 | No | 400V | 1 | 44mm |
| 60110-286 | IEC C13, SCHUKO | 36 | No | 400V | 1 | 44mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Acabado | Altura |
|--------------------|-----------|--------|
| 60110-287 | Anodizado | 44mm |
| 60110-286 | Anodizado | 44mm |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE