

# Socket Strip, SCHUKO, con entrada Wieland®



PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack. El conector Wieland permite una fácil combinación con diferentes cables de entrada de energía.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Altura de instalación 1 U

Salida a través de sockets SCHUKO

Entrada a través del conector Wieland® GST 18

Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación

Montaje horizontal o vertical

Según DIN 57620

## ESPECIFICACIONES

<b>Longitud:</b>	438.5mm
<b>Material:</b>	Aluminio; Poliamida
<b>Tipo de producto:</b>	Socket Strip

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de toma de corriente	Número de tomas de corriente	Tomas conmutadas	Tensión CA	Función	Cantidad del paquete

60110-354	SCHUKO	6	No	230V	Protección de sobrecorriente	1
60110-353	SCHUKO	6	No	230V	Protección de sobrecorriente	1
60110-343	SCHUKO	8	No	230V		1
60110-352	SCHUKO	6	No	230V	Protección de sobrecorriente	1
60110-345	SCHUKO	8	No	230V		1
60110-344	SCHUKO	8	No	230V		1

Table 2/2

Número de catálogo	Color	Fondo	Acabado
60110-354	Rojo	44mm	Anodizado
60110-353	Negro	44mm	Anodizado
60110-343	Gris	44mm	Anodizado
60110-352	Gris	44mm	Anodizado
60110-345	Rojo	44mm	Anodizado
60110-344	Negro	44mm	Anodizado

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**