

Mangueras flexibles para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45, BSP-BSP, 4 m

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

24630-173



El paquete de mangueras flexibles para Varistar LHX+45 In-Rack o RackChiller In-Fila 45 conecta el dispositivo de refrigeración al sistema de agua de la instalación. Las mangueras EPDM de alta calidad funcionan con una excelente estabilidad química con medios de refrigeración típicos a base de agua y glicol. El refuerzo de acero proporciona una capacidad de presión extendida con una presión nominal nominal nominal de 5 bar y una presión mínima de rotura de 20 bar, mientras que la capa externa protege las mangueras de tensiones mecánicas y daños.

CARACTERÍSTICAS

Mangueras flexibles para conectar LHX+ 45 In-Rack o RackChiller In-Fila 45 con el suministro y retorno de agua de la instalación

Par de mangueras flexibles para la conexión de la instalación de suministro y retorno

Mangueras flexibles reforzadas EPDM de alta calidad

Presión nominal de funcionamiento 5 bar, presión mínima de ráfaga > 20 bar

Incluya 1 "BSPB sello plano giratorio en ambos extremos

Disponible en longitud 4 m o 6 m.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Manguera

Familia de productos: RackChiller

Longitud: 4000mm

Net Weight: 7.34kg

Cantidad del paquete: 1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Funciona solo con Varistar LHX+ 45 en rack y RackChiller en fila 45

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE