

# Gabinete ProLine S1

## Data Solutions



Los gabinetes ProLine S1 son una solución económica para contratistas, salas de computadoras pequeñas, escuelas, puntos de venta minorista o redes más pequeñas que requieren un gabinete de uso general para albergar servidores, interruptores, cables y otros equipos de comunicación. Varios tamaños, configuraciones y accesorios brindan a los gabinetes ProLine S1 una amplia flexibilidad de aplicación.

### ESTÁNDARES DEL SECTOR

Conexión y conexión a tierra UL 2416 (con el uso del kit de conexión a tierra PGK)

cUL Listed per CSA 22.2 60950-1-07

UL 2416 Bonding and Grounding (with use of PGK grounding Kit)

EIA 310aD (RU: espaciado, marcado y posicionamiento de la unidad de rack)

IEC 60529, IP20

### CARACTERÍSTICAS

Todas las puertas tienen bisagras sin herramientas que permiten que las puertas se quiten o inviertan fácilmente en el campo.

Todas las puertas tienen apertura ergonómica, manijas con sistema de cierre.

Paneles laterales fáciles de quitar con sistema de cierre con cerrojo

Las puertas delanteras y traseras están completamente perforadas para permitir el máximo flujo de aire.

La parte superior es compatible con ventiladores de enfriamiento adicionales (ventiladores de 2 x 6 pulg.) con protector dactilar integral prefabricado en su lugar.

La parte superior tiene una placa de montaje deslizante para adaptarse a una gran capacidad de salida de cables.

Pie combinado y nivelador ajustable en cada esquina del gabinete.

Base abierta para facilitar la entrada de cables.

Los ángulos para rack son totalmente ajustables de adelante hacia atrás, lo que permite convertir fácilmente las configuraciones cuadradas o roscadas.

Ángulos para rack que se pueden montar descentrados en modelos de 700 y 800 mm de ancho.

Ángulos para rack que se pueden configurar con espacio de 23 pulg. en modelos de 700 y 800 mm de ancho.

Las puertas perforadas cumplen o superan los requisitos de ventilación de espacio abierto/flujo de aire de los fabricantes.

## ESPECIFICACIONES

<b>Color:</b>	Jet Black
<b>Material:</b>	Acero dulce
<b>Acabado:</b>	Polvo recubierto
<b>Código de color:</b>	RAL 9005

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Espesor	Tipo de armario
PS1S21611B	36747	2163mm	606mm	1098mm	1.52mm	Servidor
PS1C23812B	39228	2313mm	808mm	1198mm	1.52mm	Comunicación
PS1C23712B	39227	2313mm	708mm	1198mm	1.52mm	Comunicación
PS1CW21710B	39218	2163mm	708mm	998mm	1.52mm	Comunicación
PS1CW2178B	39217	2163mm	708mm		1.52mm	Comunicación
PS1C21710B	36741	2163mm	708mm	998mm	1.52mm	Comunicación
PS1C2189B	36743	2163mm	808mm	898mm	1.52mm	Comunicación
PS1C1278B	36736	1213mm	708mm	798mm	1.52mm	Comunicación
PS1CW2189B	39221	2163mm	808mm		1.52mm	Comunicación
PS1C2188B	36742	2163mm	808mm	798mm	1.52mm	Comunicación
PS1S21610B	36746	2163mm	606mm	998mm	1.52mm	Servidor
PS1C21812B	39225	2163mm	808mm	1198mm	1.52mm	Comunicación
PS1C21811B	39224	2163mm	808mm	1098mm	1.52mm	Comunicación
PS1S21612B	36748	2163mm	606mm	1198mm	1.52mm	Servidor
PS1SW21612B	39216	2163mm	606mm	1198mm	1.52mm	Servidor
PS1S2169B	36745	2163mm	606mm	898mm	1.52mm	Servidor
PS1C21712B	39223	2163mm	708mm	1198mm	1.52mm	Comunicación
PS1C1269B	36735	1213mm	606mm	898mm	1.52mm	Comunicación
PS1C21711B	39222	2163mm	708mm	1098mm	1.52mm	Comunicación
PS1C2179B	36738	2163mm	708mm	898mm	1.52mm	Comunicación

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Espesor	Tipo de armario
PS1C21810B	36744	2163mm	808mm	998mm	1.52mm	Comunicación
PS1S23612B	39226	2313mm	606mm	1198mm	1.52mm	Servidor
PS1SW21611B	39215	2163mm	606mm	1098mm	1.52mm	Servidor
PS1C2178B	36737	2163mm	708mm	798mm	1.52mm	Comunicación

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Unidades de rack
PS1S21611B	36747	45U
PS1C23812B	39228	48U
PS1C23712B	39227	48U
PS1CW21710B	39218	45U
PS1CW2178B	39217	45U
PS1C21710B	36741	45U
PS1C2189B	36743	45U
PS1C1278B	36736	24U
PS1CW2189B	39221	45U
PS1C2188B	36742	45U
PS1S21610B	36746	45U
PS1C21812B	39225	45U
PS1C21811B	39224	45U
PS1S21612B	36748	45U
PS1SW21612B	39216	45U
PS1S2169B	36745	45U
PS1C21712B	39223	45U
PS1C1269B	36735	24U
PS1C21711B	39222	45U
PS1C2179B	36738	45U

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Unidades de rack
PS1C21810B	36744	45U
PS1S23612B	39226	48U
PS1SW21611B	39215	45U
PS1C2178B	36737	45U

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**