

Paquete de servidor ProLine S1

Data Solutions



Los gabinetes de paquete de servidor ProLine S1 son una solución económica para contratistas, salas de computadoras pequeñas, escuelas, puntos de venta minorista o redes más pequeñas que requieren un gabinete de uso general para albergar servidores, interruptores, cables y otros equipos de comunicación. Varios tamaños, configuraciones y accesorios brindan a los gabinetes ProLine S1 una amplia flexibilidad de aplicación. Paquetes de servidor ProLine S1 son una solución enfocada en centros de datos diseñada para configurarse en una fila o en configuración independiente. Los gabinetes presentan manejo de flujo de aire y brindan disposiciones sencillas de acceso/colocación de cable.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Conexión y conexión a tierra UL 2416 (con el uso del kit de conexión a tierra PGK)

cUL Listed per CSA 22.2 60950-1-07

UL 2416 Bonding and Grounding (with use of PGK grounding Kit)

EIA 310aD (RU: espaciado, marcado y posicionamiento de la unidad de rack)

IEC 60529, IP20

CARACTERÍSTICAS

El panel superior tiene una entrada de cable de tira de cepillo con cuatro esquinas

Manejo interno de flujo de aire

Gestión de cableado (modelos anchos de 750 mm y 800 mm)

Base de pedestal

Capacidad de gestionar el cableado de montaje externamente (por ejemplo, escalerilla)

kit de rueda/nivelador preinstalada

Incluyen soportes de montaje regleta (cantidad 2 par)

Kit de uniones incluidos en las configuraciones "medias"

ESPECIFICACIONES

Material: Acero dulce

Acabado: Polvo recubierto

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Color	Código de color
PS1SPM21751 2B	39234	2163mm	708mm	1198mm	Jet Black	RAL 9005
PS1SPE23812B	59077	2363mm	808mm	1198mm	Jet Black	RAL 9005
PS1SPE237512 B	59075	2363mm	755mm	1198mm	Jet Black	RAL 9005
PS1SPM21612 W	59058	2163mm	606mm	1198mm	Señal blanca	RAL 9003
PS1SPE217512 B	39233	2163mm	708mm	1198mm	Jet Black	RAL 9005
PS1SPE21612 W	59057	2163mm	606mm	1198mm	Señal blanca	RAL 9003
PS1SPE23812 W	59069	2363mm	808mm	1198mm	Señal blanca	RAL 9003
PS1SPM23612 B	59074	2363mm	606mm	1198mm	Jet Black	RAL 9005
PS1SPE23612 W	59065	2363mm	606mm	1198mm	Señal blanca	RAL 9003
PS1SPM21812 B	39236	2163mm	808mm	1198mm	Jet Black	RAL 9005
PS1SPM23812 B	59078	2363mm	808mm	1198mm	Jet Black	RAL 9005
PS1SPE21812B	39235	2163mm	808mm	1198mm	Jet Black	RAL 9005
PS1SPM23751 2W	59068	2363mm	755mm	1198mm	Señal blanca	RAL 9003
PS1SPE23612B	59073	2363mm	606mm	1198mm	Jet Black	RAL 9005
PS1SPM21751 2W	59062	2163mm	755mm	1198mm	Señal blanca	RAL 9003
PS1SPM21612 B	39232	2163mm	606mm	1198mm	Jet Black	RAL 9005
PS1SPM23612 W	59066	2363mm	606mm	1198mm	Señal blanca	RAL 9003
PS1SPE217512 W	59059	2163mm	755mm	1198mm	Señal blanca	RAL 9003
PS1SPE21612B	39231	2163mm	606mm	1198mm	Jet Black	RAL 9005

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Color	Código de color
PS1SPM23812 W	59072	2363mm	808mm	1198mm	Señal blanca	RAL 9003

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Color	Código de color
PS1SPM21812 W	59064	2163mm	808mm	1198mm	Señal blanca	RAL 9003
PS1SPM23751 2B	59076	2363mm	755mm	1198mm	Jet Black	RAL 9005
PS1SPE237512 W	59067	2363mm	755mm	1198mm	Señal blanca	RAL 9003

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor	Unidades de rack	Accesorio administrador vertical de cables	Cubiertas laterales incluidas	Tipo
PS1SPM21751 2B	39234	1.52mm	45U	Sí	Sí	Sección intermedia
PS1SPE23812B	59077	1.52mm	48U	Sí	Sí	Sección final
PS1SPE237512 B	59075	1.52mm	48U	Sí	Sí	Sección final
PS1SPM21612 W	59058	1.52mm	45U	No	Sí	Sección intermedia
PS1SPE217512 B	39233	1.52mm	45U	Sí	Sí	Sección final
PS1SPE21612 W	59057	1.52mm	45U	No	Sí	Sección final
PS1SPE23812 W	59069	1.52mm	48U	Sí	Sí	Sección final
PS1SPM23612 B	59074	1.52mm	48U	No	Sí	Sección intermedia
PS1SPE23612 W	59065	1.52mm	48U	No	Sí	Sección final
PS1SPM21812 B	39236	1.52mm	45U	Sí	Sí	Sección intermedia
PS1SPM23812 B	59078	1.52mm	48U	Sí	Sí	Sección intermedia
PS1SPE21812B	39235	1.52mm	45U	Sí	Sí	Sección final

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor	Unidades de rack	Accesorio administrador vertical de cables	Cubiertas laterales incluidas	Tipo
PS1SPM23751 2W	59068	1.52mm	48U	Sí	Sí	Sección intermedia
PS1SPE23612B	59073	1.52mm	45U	No	Sí	Sección final
PS1SPM21751 2W	59062	1.52mm	45U	Sí	Sí	Sección intermedia
PS1SPM21612 B	39232	1.52mm	45U	No	Sí	Sección intermedia
PS1SPM23612 W	59066	1.52mm	48U	No	Sí	Sección intermedia
PS1SPE217512 W	59059	1.52mm	45U	Sí	Sí	Sección final
PS1SPE21612B	39231	1.52mm	45U	No	Sí	Sección final
PS1SPM23812 W	59072	1.52mm	48U	Sí	Sí	Sección intermedia

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor	Unidades de rack	Accesorio administrador vertical de cables	Cubiertas laterales incluidas	Tipo
PS1SPM21812 W	59064	1.52mm	45U	Sí	Sí	Sección intermedia
PS1SPM23751 2B	59076	1.52mm	48U	Sí	Sí	Sección intermedia
PS1SPE237512 W	59067	1.52mm	48U	Sí	Sí	Sección final

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE