

Kit de tope de expulsión



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Sostiene las láminas nVent ERIFLEX Flexibar en su lugar mientras que eleva el perforador

Placas de presión para aplicar presión a láminas sin dañar el aislamiento

La punta del perforador es visible cuando se sujeta el kit al perforador

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Producto	Material	Tamaño de troquelado	Peso por unidad
EJECSTOP18-20S	545896	Parada de eyección de reemplazo	Elastómero	18,0 mm, 20,0 mm	0.06 kg
EJECSTOP6-14S	545895	Parada de eyección de reemplazo	Elastómero	6,5 mm, 9,0 mm, 11,0 mm, 14,0 mm, 5/16", 3/8", 17/32"	0.07 kg
EJECSTOP18-20L	545894	Parada de eyección con placas de presión	Acero, Elastómero	18,0 mm, 20,0 mm	0.28 kg

Número de catálogo	Número de artículo	Producto	Material	Tamaño de troquelado	Peso por unidad
EJECSTOP6-14L	545893	Parada de eyección con placas de presión y lavadora	Acero, Elastómero	6,5 mm, 9,0 mm, 11,0 mm, 14,0 mm, 5/16", 3/8", 17/32"	0.55 kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE