

## Base sólida de 0 mm ProLine



Las bases de acero de 0 mm están acabadas en pintura en polvo de poliéster gris claro texturizada RAL 7035 (excepto acero inoxidable). Las bases EMC cuentan con un acabado de pintura sobre superficies enchapado. Las bases están hechas de acero calibre 16.

### CARACTERÍSTICAS

---

Se monta en la parte inferior del gabinete

## ESPECIFICACIONES

**Espesor:** 1.52mm

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Compatible con bastidor	Color	Código de color	Acabado
PB0165	98100	Acero dulce	1600 x 500mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB086	98000	Acero dulce	800 x 600mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB066HF2	13079	Acero dulce	600 x 600mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB0106HF2	13189	Acero dulce	1000 x 600mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB0166	98110	Acero dulce	1600 x 600mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB0126SS	31949	Acero inoxidable 304	1200 x 600mm			Cepillado
PB085HF2	13139	Acero dulce	800 x 500mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB079	97970	Acero dulce	700 x 900mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB0106SS	31929	Acero inoxidable 304	1000 x 600mm			Cepillado
PB066SS	31889	Acero inoxidable 304	600 x 600mm			Cepillado
PB076	97950	Acero dulce	700 x 600mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB085	97990	Acero dulce	800 x 500mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB089HF2	13169	Acero dulce	800 x 900mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB0124	98060	Acero dulce	1200 x 400mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB068	97940	Acero dulce	600 x 800mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB0108	98050	Acero dulce	1000 x 800mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB084HF2	13129	Acero dulce	800 x 400mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB068HF2	13089	Acero dulce	600 x 800mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB0128	98090	Acero dulce	1200 x 800mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB0108SS	31939	Acero inoxidable 304	1000 x 800mm			Cepillado

Table 2/3

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Compatible con bastidor	Color	Código de color	Acabado
PB084	97980	Acero dulce	800 x 400mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB068SS	31899	Acero inoxidable 304	600 x 800mm			Cepillado
PB079HF2	13119	Acero dulce	700 x 900mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB0105HF2	13179	Acero dulce	1000 x 500mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB088SS	31919	Acero inoxidable 304	800 x 800mm			Cepillado

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Compatible con bastidor	Color	Código de color	Acabado
PB078	97960	Acero dulce	700 x 800mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB0105	98030	Acero dulce	1000 x 500mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB046	25509	Acero dulce	400 x 600mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB064	97910	Acero dulce	600 x 400mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB0126	98080	Acero dulce	1200 x 600mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB088HF2	13159	Acero dulce	800 x 800mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB064HF2	13059	Acero dulce	600 x 400mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB045	25499	Acero dulce	400 x 500mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB076HF2	13099	Acero dulce	700 x 600mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB088	98010	Acero dulce	800 x 800mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB0125	98070	Acero dulce	1200 x 500mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB065HF2	13069	Acero dulce	600 x 500mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB086SS	31909	Acero inoxidable 304	800 x 600mm			Cepillado
PB0168	98120	Acero dulce	1600 x 800mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB0106	98040	Acero dulce	1000 x 600mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto

Table 3/3

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Compatible con bastidor	Color	Código de color	Acabado
PB078HF2	13109	Acero dulce	700 x 800mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB086HF2	13149	Acero dulce	800 x 600mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
PB066	97930	Acero dulce	600 x 600mm	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**