

## Niveladores ProLine



Cuatro niveladores Tipo poste permiten el ajuste para pisos irregulares. Los niveladores se pueden colocar en la parte inferior de un marco o en una base sólida de 0 mm. Los niveladores están chapados y la base del nivelador está cubierta con plástico negro para brindar resistencia al desgaste.

### CARACTERÍSTICAS

---

Ajustable para 17 mm a 35 mm de altura; cuatro niveladores soportan un máximo de 453.6 kg (1000 lb)

Construcción de bola y toma de corriente

Cuatro niveladores soportan un máximo de 453.6 kg (1000 lb)

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado
PLM12	98140	Acero dulce	Plateado

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**