

# Estante ajustable para montaje en rack



El estante ajustable de montaje en rack se monta en la superficie frontal de los ángulos del rack delantero y trasero. Los brackets de soporte ajustables para estante son de acero calibre 12 con revestimiento transparente y se ajustan para adaptarse a gabinetes de profundidad múltiple o ubicación en ángulo de rack. Se ofrecen modelos sólidos y con respiradero. Se ajustan a un espacio de rack de 19 o 23 pulgadas y sólo requieren 1U de espacio de rack. Considere que la clasificación de carga es de 150 lb (68 kg).

## CARACTERÍSTICAS

El estante ajustable de montaje en rack se monta en la superficie frontal de los ángulos de rack delantero y trasero.

Los brackets de soporte ajustables para estante son de acero calibre 12 con revestimiento transparente y se ajustan para adaptarse a gabinetes de profundidad múltiple o ubicación en ángulo de rack.

Se ofrecen modelos sólidos y con respiradero.

Se ajustan a espacios de rack de 19 o 23 pulgadas y requieren sólo 1U de espacio de rack.

Tenga en cuenta que la clasificación de carga es de 150 lb. (68 kg).

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
P19SH810	47409	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris claro	RAL 7035	1.9mm
P23SH810B	12956	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm
P19SH810B	47919	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm
P19SH68	47399	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris claro	RAL 7035	1.9mm
P19VSH68B	11053	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm
P19SH68B	47909	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm
P23SH68B	12955	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm
P23VSH810B	11056	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm
P23VSH68B	11055	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm
P19VSH810B	11054	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**