



# Riel horizontal, Trasero, Tipo H-VT, Pesado, 84 HP

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**34560-784**



Combinations of horizontal rails and side panels

|                 | +         | +        | +         | +         |
|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Vertical rail   | -         | +        | +         | +         |
| Vertical rail   | +         | +        | +         | +         |
| Vertical rail   | +         | +        | +         | +         |
| Horizontal rail | +         | +        | -         | -         |
| Side panel      | Light 1.1 | Dark 1.1 | Heavy 1.1 | Heavy 1.1 |

El riel horizontal, tipo VT permite el montaje directo de un backplane.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Para el montaje directo del backplane

Montaje superior e inferior

Instalación empotrada para altas exigencias mecánicas (H-VT)

Extrusión de aluminio, acabado anodizado, superficie de contacto conductora

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

---

Ancho del rack: 84HP

Anchura: 431.8mm

Cantidad del paquete: 1

Fondo: 30.5mm

Acabado: Anodizado

Altura: 9mm

Longitud: 431.8mm

Material: Aluminio

Familia de productos: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO

Tipo de producto: Carril horizontal

Tipo: Pesado, VT

Compatible con: Subpistas; Casos

Gross Weight: 0.149kg

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

La entrega es en paquete estándar múltiplos. El precio es por artículo individual.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**