


Panel trasero PropacPRO, ancho completo, sin blindaje

El panel trasero, ancho completo para PropacPRO Case se monta en el marco de la caja. Con o sin ranuras ventiladas.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Panel de aluminio, 2,0 mm (84 HP 2,5 mm)

Montaje con soporte en caso (derecha e izquierda)

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado
Compatible con:	Casos
Familia de productos:	PropacPRO
Tipo:	Panel trasero
Tipo de producto:	Panel lateral

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Característica de diseño	Cantidad del paquete
24576-153	4U	63HP	Perforado	1
24576-145	2U	63HP	Perforado	1
24576-050	3U	84HP	No perforado	1

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Característica de diseño	Cantidad del paquete
24576-149	3U	63HP	Perforado	1
24576-150	3U	84HP	Perforado	1
24576-049	3U	63HP	No perforado	1
24576-052	4U	42HP	No perforado	1
24576-148	3U	42HP	Perforado	1
24576-045	2U	63HP	No perforado	1
24576-152	4U	42HP	Perforado	1
24576-053	4U	63HP	No perforado	1
24576-047	3U	28HP	No perforado	1
24576-054	4U	84HP	No perforado	1
24576-048	3U	42HP	No perforado	1
24576-154	4U	84HP	Perforado	1
24576-146	2U	84HP	Perforado	1
24576-044	2U	42HP	No perforado	1
24576-046	2U	84HP	No perforado	1
24576-158	6U	84HP	Perforado	1
24576-147	3U	28HP	Perforado	1

Table 2/2

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Característica de diseño	Cantidad del paquete
24576-058	6U	84HP	No perforado	1
24576-144	2U	42HP	Perforado	1

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE