

Varistar CP Mobile Base/zócalo



Base móvil/zócalo para hacer un gabinete móvil.

CARACTERÍSTICAS

Cubiertas, st, 1,5 mm

Capacidad de carga en ruedas 400 kg, en pies ajustables 1600 kg

Soporte, st, 3 mm

Color RAL 7021

Altura del zócalo H = 103 mm, con pies ajustables de 126 a 134 mm

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Gabinete / base de bastidor

Material: Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Anchura | Fondo | Cantidad del paquete | Color | Código de color | Acabado |
|--------------------|---------|--------|----------------------|------------|-----------------|------------------|
| 21630-664 | 800mm | 1000mm | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |
| 21630-655 | 600mm | 600mm | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |
| 21630-663 | 800mm | 900mm | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |
| 21630-662 | 800mm | 800mm | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |
| 21630-661 | 800mm | 600mm | 1 | | | Polvo recubierto |
| 21630-658 | 600mm | 1000mm | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |
| 21630-657 | 600mm | 900mm | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |
| 21630-656 | 600mm | 800mm | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tipo | Compatible con |
|--------------------|-----------------------|----------------|
| 21630-664 | Zócalo de base, móvil | Varistar CP |
| 21630-655 | Zócalo de base, móvil | Varistar CP |
| 21630-663 | Zócalo de base, móvil | Varistar CP |
| 21630-662 | Zócalo de base, móvil | Varistar CP |
| 21630-661 | Zócalo de base, móvil | Varistar CP |
| 21630-658 | Zócalo de base, móvil | Varistar CP |
| 21630-657 | Zócalo de base, móvil | Varistar CP |
| 21630-656 | Zócalo de base, móvil | Varistar CP |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE