


# Soporte en ángulo



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Proporciona un fijador para ensambles nVent CADDY Speed Link, cable, varilla roscada, ganchos en S o cadena desde concreto o madera

## ESPECIFICACIONES


Table 1/2

| Número de catálogo | Material | Acabado        | Tamaño de taladro 1 (HS1) | Tamaño de taladro 2 (HS2) | Altura (H) | Longitud (L) |
|--------------------|----------|----------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------------|
| AB375              | Acero    | Pregalvanizado | 6.4 mm                    | 9.5 mm                    | 25.4 mm    | 25.4mm       |

Table 2/2

| Número de catálogo | Anchura (W) | Espesor (T) | Carga estática |
|--------------------|-------------|-------------|----------------|
| AB375              | 19.1 mm     | 2.79 mm     | 700N           |

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

