

Manguito de compresión



CARACTERÍSTICAS

Estañado para evitar la corrosión

El cobre recocido facilita la operación de engaste

Contiene un tope positivo para un posicionamiento adecuado de los cables dentro del manguito

ESPECIFICACIONES

Material: Cobre

Acabado: Estañado

Table 1/1

Número de catálogo	Tamaño del conductor	Longitud (L)	Tipo de herramienta/matriz
A2364J	#8 Sólido	36.5mm	SBT031DJ Herramienta de compresión manual / No se requiere troquel
A2314J	#9 Sólido	36.5mm	SBT031DJ Herramienta de compresión manual / No se requiere troquel
A2367J	3/16" varado	36.5mm	SBT031DJ Herramienta de compresión manual / No se requiere troquel
A2363J	#6 Sólido	36.5mm	SBT031DJ Herramienta de compresión manual / No se requiere troquel

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Nota: Cada manguito aloja un trenzado de unión de 3/16 pulg. en un extremo. El otro extremo del manguito aloja los tamaños de conductores que se indican en la tabla anterior.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE