


# Kit de montaje combinado para chasis



El montaje combinado permite la opción de dividir un subrack o caja de 6 U alto en secciones de 2 x 3 U y 6 U. Diferentes versiones están disponibles.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Diseñado para aceptar Euroboards (100 mm de alto) y Euroboards dobles (233,35 mm de alto)

Subdivisión de la zona de concentración de 6 U en: 2 x 3 U, 1 x 6 U

## ESPECIFICACIONES

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Altura del rack:</b>      | 6U             |
| <b>Tipo:</b>                 | Combinados     |
| <b>Familia de productos:</b> | EuropacPRO     |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Kit de montaje |
| <b>Compatible con:</b>       | Subpistas      |

Table 1/1

| Número de catálogo | Cantidad del paquete | Ancho del rack 1 | Ancho del rack 2 | Material                   |
|--------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 24562-440          | 1                    | 40HP             | 42HP             | Aluminio, Aleación de zinc |
| 24562-442          | 1                    | 42HP             | 40HP             | Aluminio, Aleación de zinc |
| 24562-484          | 1                    | 84HP             |                  | Aluminio, Aleación de zinc |
| 24562-420          | 1                    | 20HP             | 62HP             | Aluminio, Aleación de zinc |

| Número de catálogo | Cantidad del paquete | Ancho del rack 1 | Ancho del rack 2 | Material                   |
|--------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 24562-463          | 1                    | 63HP             | 19HP             | Aluminio, Aleación de zinc |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene por separado: Panel frontal 6 U, 2 HP para cubrir el puntal.

No se pueden utilizar los siguientes guías: Tipo "accesorio", tipo "accesorio reforzado" y tipo "para PCB 4,4".

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**