

## DC Fan

Ventilador axial, 119 mm, con entrada DC. Pieza de repuesto para bandejas de ventilador de 1 U.



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Ventilador DC axial de 119 mm, con enchufe para cable de conexión

### ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Compatible con	Anchura	Longitud	Altura	Tensión CC	Flujo de aire
60713-600	19" bandejas de ventilador	119mm	119mm	32mm	12V	140m <sup>3</sup> /h
20713-242	19" bandejas de ventilador	119mm	119mm	38mm	48V	184m <sup>3</sup> /h
20713-241	19" bandejas de ventilador	119mm	119mm	38mm	12V	184m <sup>3</sup> /h
20713-240	19" bandejas de ventilador	119mm	119mm	38mm	24V	184m <sup>3</sup> /h
20713-172	19" bandejas de ventilador	119mm	119mm	25.5mm	24V	171m <sup>3</sup> /h

Table 2/2

Número de catálogo	Nivel de ruido	Potencia	Presión estática máxima	Temperatura ambiente	Cantidad del paquete
60713-600	39dB(A)	8W	46Pa	70°C	1
20713-242	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-241	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-240	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-172	50.5dB(A)	7W	50.5Pa	70°C	1

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, pida el cable de conexión y la rejilla protectora por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**