


# Interscale para NUC empotrado, refrigerado por conducción, 44 x 112 x 107 mm

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**14830-002**



Caja de factor de forma pequeño con blindaje EMC integrado y refrigeración por conducción para placas eNUC, basada en la innovadora y flexible plataforma interscala nVent SCHROFF.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Caso modular que consta de 3 piezas fáciles de montar; cuerpo, cubierta superior y panel frontal

Cumple con el estándar SDT.03 embeddedNUC <http://www.sget.org/standards.html>

Recortes específicos para IES MB95 cartón NUC embebido (<http://en.ies.de/>)

Protección EMC integrada

Disipador de calor integrado en la cubierta superior con aletas de calor de 5 mm

La construcción rígida requiere solo dos tornillos

Color RAL 7016

Fijación de tacos de montaje a bordo

Otras dimensiones, formas de recorte o ubicaciones, e impresión de pantalla disponible

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Caso de factor de forma pequeño

Familia de productos: Interescala

Tipo: Escritorio

Altura: 43.7mm

Anchura: 112mm

Fondo: 106.5mm

Material: Aluminio

Color: Gris antracita

Código de color: RAL 7016

Acabado: Polvo recubierto

Grado de protección: IP20

Refrigeración: Conducción enfriada

Cantidad del paquete: 1

Net Weight: 0.3kg

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Solo los accesorios de Interscale enumerados son compatibles.

Casos modificados o personalizados a petición.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:

[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE