

# Panel frontal 1 U, montaje en riel horizontal



El panel frontal de 1 U permite al usuario cubrir la sección de 1 U en una caja PropacPRO de 4 U, RatiopacPRO 5 U (1-3-1) y EuropacPRO 4 U. El panel se ensamblará a los insertos roscados de los rieles horizontales.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Montajes sobre rieles horizontales (superior, inferior)

## ESPECIFICACIONES

<b>Material:</b>	Aluminio
<b>Acabado:</b>	Anodizado; Pasivado
<b>Familia de productos:</b>	RatiopacPRO; PropacPRO; EuropacPRO
<b>Tipo de accesorio:</b>	Panel frontal
<b>Tipo de producto:</b>	Panel frontal

Table 1/2


Número de catálogo	Altura del rack	Altura (H)	Ancho del rack	Anchura (W)	Fondo (D)	Cantidad del paquete
20850-423	1U	39.5mm	28HP	141.9mm	2.5mm	1
20850-425	1U	39.5mm	63HP	319.7mm	2.5mm	1

Número de catálogo	Altura del rack	Altura (H)	Ancho del rack	Anchura (W)	Fondo (D)	Cantidad del paquete
20850-426	1U	39.5mm	84HP	426.4mm	2.5mm	1
20850-424	1U	39.5mm	42HP	213mm	2.5mm	1

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado frontal	Acabado trasero	Bordes tratados
20850-423	Anodizado	Conductivo	No
20850-425	Anodizado	Conductivo	No
20850-426	Anodizado	Conductivo	No
20850-424	Anodizado	Conductivo	No

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte**