

InPac 19" chasis



El chasis nVent SCHROFF InPac, proporciona protección electrónica para ensamblajes electrónicos individuales y de 19" y también se puede utilizar para aplicaciones de escritorio.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Kit de puesta a tierra/puesta a tierra opcional

RAL 7030 acabado de capa en polvo

Para montaje con componentes de 19" o individualmente con placas de montaje

Tres filas de ranuras de ventilación en la base para la entrada de aire

Construcción de aluminio con marcos delanteros y traseros fundidos a presión

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

Dimensiones externas según IEC 60297-3-101

Conectores de puesta a tierra/puesta a tierra para: DIN EN 50178/VDE 0160, DIN EN 62368-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411 PARTE 1, DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 PARTE 1/A1

Modificaciones como recortes o pintura disponibles

ESPECIFICACIONES

Ancho del rack: 84HP

Tipo de producto: Caso

Familia de productos: InPac

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Montaje	De conformidad con	Apantallamiento EMC
10828-156	4U	254.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	No
10828-171	2U	254.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	No
10828-169	6U	434.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	No
10828-152	3U	314.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	No
10828-153	3U	374.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	No
10828-168	6U	374.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	No
10828-159	4U	434.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	No
10828-172	2U	314.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	No
10828-154	3U	434.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	No
10828-173	2U	374.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	No
10828-158	4U	374.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	No
10828-157	4U	314.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	No
10828-151	3U	254.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	No

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado	Material	Carga estática
10828-156	Polvo recubierto	Aluminio, Acero	15kg
10828-171	Polvo recubierto	Aluminio, Acero	15kg
10828-169	Polvo recubierto	Aluminio, Acero	15kg
10828-152	Polvo recubierto	Aluminio, Acero	15kg
10828-153	Polvo recubierto	Aluminio, Acero	15kg
10828-168	Polvo recubierto	Aluminio, Acero	15kg
10828-159	Polvo recubierto	Aluminio, Acero	15kg
10828-172	Polvo recubierto	Aluminio, Acero	15kg
10828-154	Polvo recubierto	Aluminio, Acero	15kg

Número de catálogo	Acabado	Material	Carga estática
10828-173	Polvo recubierto	Aluminio, Acero	15kg
10828-158	Polvo recubierto	Aluminio, Acero	15kg
10828-157	Polvo recubierto	Aluminio, Acero	15kg
10828-151	Polvo recubierto	Aluminio, Acero	15kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Max. Espacio de instalación cuando se instalan componentes de 19" es de 75 HP.

El volumen de suministro incluye tornillos para fijar los paneles traseros y delanteros.

Cubierta y placa base disponible en otros colores.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE