We connect and protect

Varistar CP Mobile Base/zócalo



Base móvil/zócalo para hacer un gabinete móvil.

CARACTERÍSTICAS

Cubiertas, st, 1,5 mm

Capacidad de carga en ruedas 400 kg, en pies ajustables 1600 kg

Soporte, st, 3 mm

Color RAL 7021

Altura del zócalo H = 103 mm, con pies ajustables de 126 a 134 mm

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Gabinete / base de bastidor

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado
21630-664	800mm	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-655	600mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-663	800mm	900mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-662	800mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-661	800mm	600mm	1			Polvo recubierto
21630-658	600mm	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-657	600mm	900mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-656	600mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo	Compatible con
21630-664	Zócalo de base, móvil	Varistar CP
21630-655	Zócalo de base, móvil	Varistar CP
21630-663	Zócalo de base, móvil	Varistar CP
21630-662	Zócalo de base, móvil	Varistar CP
21630-661	Zócalo de base, móvil	Varistar CP
21630-658	Zócalo de base, móvil	Varistar CP
21630-657	Zócalo de base, móvil	Varistar CP
21630-656	Zócalo de base, móvil	Varistar CP

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.