

# Placa de montaje Varistar CP



Placa de montaje Varistar para el montaje de componentes eléctricos y subconjuntos, con capacidad de carga de 600 kg. La placa de montaje también se puede montar en la parte trasera y se puede agregar un soporte de refuerzo para aumentar la capacidad de carga.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Para el montaje de componentes eléctricos y subconjuntos, incluido el cableado

Paso de montaje 25 mm de profundidad y 50 mm de altura para montaje en altura parcial

Capacidad de carga estática de hasta 450 kg (montado en la parte trasera)

600 kg a plena altura, montado en la parte trasera, con soportes de refuerzo adicionales

El soporte de refuerzo aumenta la capacidad de carga estática

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Placa de montaje

**Material:** Acero

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Acabado
23130-407	2000mm	600mm	1	Zinc plateado
23130-405	1800mm	600mm	1	Zinc plateado
23130-414	1200mm	800mm	1	Zinc plateado
23130-408	2000mm	800mm	1	Zinc plateado
23130-413	1200mm	600mm	1	Zinc plateado
23130-406	1800mm	800mm	1	Zinc plateado

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Se requieren miembros de profundidad para el montaje de altura parcial.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**