

# Abrazadera para servicios pesados según DIN 3567, HD, 273mm diá, 10" tubo

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**DIN273HD**



## CARACTERÍSTICAS

Para requerimientos estáticos mayores en la construcción industrial

Apto para fijar aplicaciones de puntos

Se puede soldar sobre la viga en T para formar un elemento deslizante

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 400229

Material: Acero

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Diámetro exterior (OD): 273 mm

Diámetro del tubo: 10"

NB/DN: 250

Tamaño de taladro (HS): 23 mm

Anchura (W): 60 mm

Espesor (T): 8 mm

A: 348 mm

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

