

Abrazadera para tubería de alta resistencia de 116-126 mm, M10/M12, Geomet

NÚMERO DE CATÁLOGO

HDN110G



CARACTERÍSTICAS

La tuerca conectora con soldadura de filete tiene extremos planos para ajustarse a llaves inglesas

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 579136

Tuerca incluida: Sí

Material: Acero

Acabado: GEOMET® 321

Diámetro exterior (OD): 116 - 126 mm

Tamaño de la varilla (RS): M10;M12

Anchura (W): 30 mm

Espesor (T): 3 mm


Diámetro del tornillo (Sc): 10 mm

Diámetro del tornillo, métrico (Sc): M10

Longitud del tornillo (L): 40mm

Carga estática: 5000N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

