

Abrazadera tubería alta resistencia, 317-333 mm, tubo 12", DN 300, M20, Geomet

NÚMERO DE CATÁLOGO

HDN300G



CARACTERÍSTICAS

La tuerca conectora con soldadura de filete tiene extremos planos para ajustarse a llaves inglesas

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 579146

Tuerca incluida: Sí

Material: Acero

Acabado: GEOMET® 321

Diámetro exterior (OD): 317 - 333 mm

Diámetro del tubo: 12"

NB/DN: 300

Tamaño de la varilla (RS): M20

Anchura (W): 50 mm

Espesor (T): 5 mm

Diámetro del tornillo (Sc): 16 mm

Diámetro del tornillo, métrico (Sc): M16

Longitud del tornillo (L): 60mm

Carga estática: 12500N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

