

nVent CADDY Macrofix M8/M10 Con Aislamiento, 138–148 mm OD, 5" tubo, 125 DN

NÚMERO DE CATÁLOGO

MFD148



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Los dobleces en las orillas de las orejas del colgador previenen el desprendimiento del aislamiento, evitando retrabajos durante la instalación

Las rondanas plásticas evitan la caída de los tornillos al momento del montaje

La cabeza combinada de los tornillos permite la utilización de destornilladores plano, hexagonal y en cruz

Las orejetas más largas permiten que el tornillo esté más alejado del conducto, permitiendo más espacio para la herramienta a la hora de atornillar

La tuerca combinada puede recibir varillas roscadas M8 y M10, simplificando el manejo de materiales

La longitud del tornillo se ha optimizado, para cubrir un mayor rango de diámetros de tuberías reduciendo inventarios

Reducción de ruido Categoría II según DIN EN ISO 3822-1

Cumple con el diseño de aislamiento acústico según DIN 4109

Reacción al Fuego Clasificación "E" en cumplimiento con DIN EN13501-1

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 586017

Material: Acero; Caucho EPDM-SBR

Acabado: Electrolgalvanizado

Temperatura: -50 to 110 °C

Color: Negro

Diámetro exterior (OD): 138 - 148 mm

Diámetro del tubo: 5"

NB/DN: 125

Tamaño de la varilla (RS): M8;M10

Anchura (W): 25 mm

Espesor (T): 2 mm

Diámetro del tornillo (Sc): 6


Longitud del tornillo (L): 37mm

Carga estática: 3200N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El revestimiento es de caucho EPDM.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

