

Abrazadera de tubo para servicios pesados, Pintado, Óxido rojo, 88–90 mm OD, 3" tubo, 80 DN

NÚMERO DE CATÁLOGO

SSG090RO



CARACTERÍSTICAS

Para requerimientos estáticos mayores en la construcción industrial

Apto para fijar aplicaciones de puntos

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 574670

Material: Acero

Acabado: Pintado;Óxido rojo

Diámetro exterior (OD): 88 - 90 mm

Diámetro del tubo: 3"

NB/DN: 80

Tamaño de taladro (HS): 11 mm

Diámetro del tornillo (Sc): 10 mm

Longitud del tornillo (L): 40mm

Carga estática: 1200N

Anchura (W): 40 mm


Espesor (T): 4 mm

A: 126 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Carga estática hace referencia a un grupo completo de abrazaderas de tubería para servicios pesados con tornillos indicados por ISO 4014 y las tuercas hexagonales correspondientes por ISO 4032 (para más información, consulte el estándar SSG 7075E).

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

