

Tuerca hexagonal



CARACTERÍSTICAS

Roscado interno con una unidad hexagonal para muchas aplicaciones

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño de la varilla	Espesor	Tamaño del cable
010M6	592040	Acero	Electro galvanizado	M6	5 mm	10 mm
010M8S4	592140	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		M8	6.5 mm	13 mm
010M8	592050	Acero	Electro galvanizado	M8	6.5 mm	13 mm
010M10HD	592065	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	M10	8 mm	17 mm
010M10S4	592150	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		M10	8 mm	17 mm
010M12HD	592075	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	M12	10 mm	19 mm
010M12S4	592160	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		M12	10 mm	19 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño de la varilla	Espesor	Tamaño del cable
010M12	592070	Acero	Electro galvanizado	M12	10 mm	19 mm
010M16	400444	Acero	Electro galvanizado	M16	13 mm	24 mm
010M10	592060	Acero	Electro galvanizado	M10		

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

