

Inserto sin rosca para pletina metálica



CARACTERÍSTICAS

Para la instalación de los clips para conducto en bandejas de cable o fijaciones de acero muelle con agujeros

Pasó la prueba de hilo o alambre incandescente a 650 °C conforme a la norma EN 60695-2

Libre de halógenos

Estabilizado UV


ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Temperatura	Altura (H)	Anchura (W)	Espesor (T)
SCESV	800034	Nylon	-20 to 85 °C	18 mm	20 mm	0.50 - 1.1 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de taladro (HS)
SCESV	800034	6 - 8 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

