

Anclaje simple para cable con inserto



CARACTERÍSTICAS

Ideal para corridas de cable pequeñas

Se pueden instalar hasta dos clips juntos por anclaje, permitiendo instalar cable y conducto con un solo agujero

El clip flexible mantiene su forma y permite que los cables se inserten después de la instalación

Los cables se instalan eficientemente asegurando una apariencia profesional y consistente

El perfil bajo permite instalaciones en espacios reducidos

Una vez se ha taladrado, no necesita herramientas y basta apretar para instalar

Libre de halógenos

Estabilizado UV


ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Temperatura	Capacidad del cable	Diámetro de taladro	Profundidad de taladro
SCKB10	800040	Polipropileno	-10 to 85 °C	13	6mm	30mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Longitud (L)	Anchura (W)	Carga estática
SCKB10	800040	48 mm	149mm	15 mm	240N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

