

# Varilla roscada



## CARACTERÍSTICAS

Corte a la longitud según sea necesario

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Clase de calidad	Tamaño de la varilla (RS)	Longitud (L)
050M61000S4	592700	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		70	M6	1000mm
050M61000	592570	Acero	Electro galvanizado	4.8	M6	1000mm
050M101000S4	592740	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		70	M10	1000mm
050M121000	592630	Acero	Electro galvanizado	4.8	M12	1000mm
050M161000	400332	Acero	Electro galvanizado	4.8	M16	1000mm
050M101000HD	592615	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	4.8	M10	1000mm


Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Clase de calidad	Tamaño de la varilla (RS)	Longitud (L)
050M81000S4	592720	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		70	M8	1000mm
050M121000HD	592635	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	4.8	M12	1000mm
050M81000	592590	Acero	Electro galvanizado	4.8	M8	1000mm
050M121000S4	592760	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		70	M12	1000mm
050M101000	592610	Acero	Electro galvanizado	4.8	M10	1000mm
050M122000	592640	Acero	Electro galvanizado	4.8	M12	2000mm
050M82000	592600	Acero	Electro galvanizado	4.8	M8	2000mm
050M103000	592670	Acero	Electro galvanizado	4.8	M10	3000mm
050M62000	592580	Acero	Electro galvanizado	4.8	M6	2000mm
050M63000	592650	Acero	Electro galvanizado	4.8	M6	3000mm
050M123000	592680	Acero	Electro galvanizado	4.8	M12	3000mm
050M102000	592620	Acero	Electro galvanizado	4.8	M10	2000mm
050M83000	592660	Acero	Electro galvanizado	4.8	M8	3000mm
050M82000S4	592730	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		70	M8	2000mm
050M62000S4	592710	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		70	M6	2000mm
050M102000S4	592750	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		70	M10	2000mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática
050M61000S4	592700	2400N

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática
050M61000	592570	2400N
050M101000S4	592740	7000N
050M121000	592630	10000N
050M161000	400332	18000N
050M101000HD	592615	7000N
050M81000S4	592720	4500N
050M121000HD	592635	10000N
050M81000	592590	4500N
050M121000S4	592760	10000N
050M101000	592610	7000N
050M122000	592640	10000N
050M82000	592600	4500N
050M103000	592670	7000N
050M62000	592580	2400N
050M63000	592650	2400N
050M123000	592680	10000N
050M102000	592620	7000N
050M83000	592660	4500N
050M82000S4	592730	4500N
050M62000S4	592710	2400N
050M102000S4	592750	7000N

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

**Europa**

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

**Europa**

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

