

Perno en U



CARACTERÍSTICAS

Incluye cuatro tuercas

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/DN	Tamaño de la varilla (RS)
UB4N23M6S6	599485	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		23 mm	10	M6
UB4N30M6EG	599405	Acero	Electro galvanizado	30 mm	20	M6
UB4N027M8S6	597615	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		27 mm	20	M8
UB4N30M6S6	599490	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		30 mm	20	M6
UB4N36M8S6	599495	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		36 mm	25	M8
UB4N36M8EG	599410	Acero	Electro galvanizado	36 mm	25	M8
UB4N46M6EG	599415	Acero	Electro galvanizado	42 mm	32	M8

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/DN	Tamaño de la varilla (RS)
UB4N042M8	599150	Acero	Electro galvanizado	42 mm	32	M8
UB4N46M6S6	599510	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		46 mm	32	M6
UB4N049M8S6	597645	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		49 mm	40	M8
UB4N049M8	599160	Acero	Electro galvanizado	49 mm	40	M8
UB4N52M8S6	599515	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		52 mm	40	M8
UB4N52M8EG	599420	Acero	Electro galvanizado	49 mm	40	M8
UB4N042M8S6	597635	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		42 mm	32	M8
UB4N64M8EG	599425	Acero	Electro galvanizado	60 mm	50	M8
UB4N64M8S6	599520	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		65 mm	50	M8
UB4N74M8EG	599430	Acero	Electro galvanizado	74 mm	65	M8
UB4N74M8S6	599525	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		74 mm	65	M8
UB4N076M8S6	597665	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		76 mm	65	M8
UB4N94M10EG	599440	Acero	Electro galvanizado	94 mm	80	M10

Table 2/3

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/DN	Tamaño de la varilla (RS)
UB4N090M10	599190	Acero	Electro galvanizado	90 mm	80	M10
UB4N94M10S6	599530	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		94 mm	80	M10

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/DN	Tamaño de la varilla (RS)
UB4N118M10EG	599445	Acero	Electro galvanizado	118 mm	100	M10
UB4N118M10S6	599535	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		118 mm	100	M10
UB4N114M10	599200	Acero	Electro galvanizado	114 mm	100	M10
UB4N114M8S6	599348	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		114 mm	100	M8
UB4N146M12S6	599540	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		146 mm	125	M12
UB4N146M12EG	599450	Acero	Electro galvanizado	146 mm	125	M12
UB4N140M8S6	599350	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		140 mm	125	M8
UB4N140M8	599337	Acero	Electro galvanizado	140 mm	125	M8
UB4N168M12EG	599455	Acero	Electro galvanizado	168 mm		M12
UB4N168M12S6	599545	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		168 mm		M12
UB4N160M8S6	599351	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		160 mm		M8
UB4N160M8	599338	Acero	Electro galvanizado	160 mm		M8
UB4N168M8S6	599352	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		168 mm	150	M8
UB4N172M16EG	599460	Acero	Electro galvanizado	172 mm	150	M16
UB4N168M14	599240	Acero	Electro galvanizado	168 mm	150	M14
UB4N172M16S6	599550	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		172 mm	150	M16
UB4N224M16EG	599470	Acero	Electro galvanizado	224 mm	200	M16

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/DN	Tamaño de la varilla (RS)
UB4N219M10S 6	599354	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		219 mm	200	M10

Table 3/3

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/DN	Tamaño de la varilla (RS)
UB4N224M12S 6	599555	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		224 mm	200	M12
UB4N219M16	599250	Acero	Electro galvanizado	219 mm	200	M16
UB4N278M16E G	599475	Acero	Electro galvanizado	278 mm	250	M16
UB4N278M16S 6	599560	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		278 mm	250	M16
UB4N273M16	599260	Acero	Electro galvanizado	273 mm	250	M16
UB4N323M10	599343	Acero	Electro galvanizado	323 mm	300	M10
UB4N329M16S 6	599565	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		345 mm	300	M16
UB4N329M16E G	599480	Acero	Electro galvanizado	345 mm	300	M16

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)
UB4N23M6S6	599485	50 mm
UB4N30M6EG	599405	60 mm
UB4N027M8S6	597615	58 mm
UB4N30M6S6	599490	60 mm
UB4N36M8S6	599495	70 mm
UB4N36M8EG	599410	70 mm
UB4N46M6EG	599415	80 mm
UB4N042M8	599150	76 mm
UB4N46M6S6	599510	80 mm
UB4N049M8S6	597645	78 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)
UB4N049M8	599160	78 mm
UB4N52M8S6	599515	90 mm
UB4N52M8EG	599420	90 mm
UB4N042M8S6	597635	76 mm
UB4N64M8EG	599425	100 mm
UB4N64M8S6	599520	100 mm
UB4N74M8EG	599430	120 mm
UB4N74M8S6	599525	120 mm
UB4N076M8S6	597665	118 mm
UB4N94M10EG	599440	140 mm

Table 2/3


Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)
UB4N090M10	599190	125 mm
UB4N94M10S6	599530	140 mm
UB4N118M10EG	599445	140 mm
UB4N118M10S6	599535	165 mm
UB4N114M10	599200	166 mm
UB4N114M8S6	599348	166 mm
UB4N146M12S6	599540	200 mm
UB4N146M12EG	599450	200 mm
UB4N140M8S6	599350	197 mm
UB4N140M8	599337	197 mm
UB4N168M12EG	599455	220 mm
UB4N168M12S6	599545	220 mm
UB4N160M8S6	599351	214 mm
UB4N160M8	599338	214 mm
UB4N168M8S6	599352	224 mm
UB4N172M16EG	599460	240 mm
UB4N168M14	599240	224 mm
UB4N172M16S6	599550	240 mm
UB4N224M16EG	599470	295 mm
UB4N219M10S6	599354	286 mm

Table 3/3

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)
--------------------	--------------------	------------

UB4N224M12S6	599555	295 mm
UB4N219M16	599250	286 mm
UB4N278M16EG	599475	350 mm
UB4N278M16S6	599560	350 mm
UB4N273M16	599260	331 mm
UB4N323M10	599343	389 mm
UB4N329M16S6	599565	400 mm
UB4N329M16EG	599480	400 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

