

FleXbus Cubierta IP2X para 2 Conductores

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

FLEXCOVIP2XTWO



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Entrada/salida para conductor neutro/tierra

Resistente a salpicaduras de solventes e hidrocarburos

Se instala fácil y rápidamente

Resistencia UV

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 508161

Material: Policloruro de vinilo

Temperatura de funcionamiento: -40 to 140°C


Longitud (L): 670mm

Anchura (W): 230mm

Fondo (D): 180mm

Peso por unidad: 0.84kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.