

Soldadora completa de cable a alma de raíl, alimentación, 85-141 lb T-Rail, 95 mm² trenzado flexible, Izquierdo

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

PBWT20X5LH



CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje completo de soldadora de alma diseñado para la instalación de circuitos de vía y uniones de puente al eje neutro

Incluye limpiador de molde y chispero encendedor

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Grafito; Acero; Termoplástico

Tipo de carril: 85 lb a 141 lb T-Rail secciones

Estilo de terminal de conexión: W

Tamaño del conductor: 95 mm² Ropelay

Diámetro exterior del conductor, nominal: 15.52mm

Estilo de soldador: T20

Orientación: Mano izquierda

Solo molde: No

Molde de repuesto: PBWX5LH

Material de soldadura: PB150, se vende por separado

Abrazadera de mango: C105C, se vende por separado

Funda del conductor: S02F, se vende por separado

Matriz de golpeo: WD83, se vende por separado

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.