

# Troquel para herramienta de crimpado, tipo M2, DIN46235 Extrafuerte, 150 mm<sup>2</sup> trenzado, 300 kcmil trenzado

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

---

**PKM2150**



### CARACTERÍSTICAS

---

Adecuado para argollas y conectores de cable

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

---

Número de artículo: 716950

Tipo de terminal/conector: DIN46235 de servicio pesado

Tamaño del conductor: 150 mm<sup>2</sup> varados; 300 kcmil varados

Anchura de crimpado: 5mm

Herramienta: M2H; M2M

### ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.