

Troquel para herramienta de crimpado, tipo M2, Estándar, 300 mm² trenzado, 600 kcmil trenzado

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

RKM2300



CARACTERÍSTICAS

Adecuado para argollas y conectores de cable

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 716942

Tipo de terminal/conector: Estándar

Tamaño del conductor: 300 mm² varados; 600 kcmil varados

Anchura de crimpado: 5mm

Herramienta: M2H; M2M

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.