

Soldadora completa doble T6 de unión de juntas, de señal, Pestaña de 1 in Tipo de terminal de unión, 3/16 in Bondstrand

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

SBTBT6A



CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje completo de soldadora que proporciona los medios necesarios para fijar las uniones del puente a la cabeza del raíl, a través de la junta

La conexión se realiza dentro de los límites de la barra de empalme

Incluye limpiador de molde

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Acero; Grafito; Termoplástico

Tipo de carril: 85 lb a 141 lb T-Rail secciones

Estilo de terminal de conexión: 1" Tab

Tamaño del conductor: 3/16" Bondstrand

Diámetro exterior del conductor, nominal: 4.76mm

Longitud de unión: 165.1mm

Estilo de soldador: T6

Solo molde: No

Molde de repuesto: SBS5838

Material de soldadura: SB25 x 2, se vende por separado

Bastidor: SBS5838F, se vende por separado

Clip de unión: SBS2659 x 2, se vende por separado

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE