

# Soporte C de bandeja de rejilla PEMSA, 200 mm

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**WBT150CBRKT**



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Característica de conexión rápida y fácil de usar

Ideal para instalaciones en techo, pared y carril

Acceso de carga lateral para la instalación de cables

Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 820320

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Longitud 1 (L1): 137mm


Longitud 2 (L2): 200mm

Anchura (W): 54mm

Altura (H): 190mm

Carga estática: 353N

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.