


Interruptor de contacto de puerta sin cable

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

20118-810



Interruptor de contacto de puerta con contacto magnético, permite la eficiencia operativa. Este producto es fácil de manejar por plug and play.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Interruptor de contacto de puerta (sin cable de conexión)

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Conmutador

Fondo: 33.5mm

Altura: 76.5mm

Temperatura de funcionamiento: -25 to 75°C

Grado de protección: IP66

Anchura: 31mm

De conformidad con: UL® 508; EN 50047 Formulario B

Corriente nominal: 3 – 6A

Gross Weight: 0.1kg

Cantidad del paquete: 1

Tensión: 24 – 230V

Tamaño del cable: 0.5 – 2.5mm²

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Solicite el soporte para la instalación del interruptor de puerta (Varistar, Novastar, Eurorack) por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE