

Tira de zócalo con 2 cables de alimentación, 3 fases, SCHUKO e IEC

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

60110-286



PDU modular y compacta con dos entradas de cable de alimentación que se pueden conectar a una alimentación A y B. Diseño de ahorro de espacio en un chasis.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

montaje horizontal y vertical posible

Dos cables de conexión (reducidos a la mitad en la dirección de la longitud), 3 m (con extremo abierto), 2 x 3 fases, 400 VAC (rojo, negro, área blanca)

Las tiras de enchufe se pueden girar en todas las direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación

Altura de montaje 1 U

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de toma de corriente: IEC C13; SCHUKO

Número de tomas de corriente: 36

Tomas conmutadas: No

Tensión CA: 400V

Cantidad del paquete: 1

Color: Gris; Negro; Rojo

Fondo: 44mm

Acabado: Anodizado

Altura: 44mm

Longitud: 1848.5mm

Material: Aluminio; Poliamida

Tipo de producto: Socket Strip

Net Weight: 4.435kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte