

PDU BÁSICA, EB0807, 400 VAC, 3-PH, 32 A

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

EB0807



PDU modular y compacta. Diseño de perfil ultra bajo

CARACTERÍSTICAS

Las unidades de distribución de energía básica de Enlogic permiten la alimentación en gabinetes, así como racks de marco abierto y cajas de montaje en pared

Voltaje de entrada 400 VAC, trifásico

Puntos de venta C13 y C19

Perfil de aluminio 1RU

Ajustable Toolless Montaje

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Familia de productos: Enlogic

Tipo: PDU básico

Tipo de producto: Socket Strip

Tipo de toma de corriente: (6) C19

Número de tomas de corriente: 6

Color: Negro

Disyuntor: 16 A, 1 polo, Hy-Mag

Tomas conmutadas: No

Cantidad de disyuntores: 6

Longitud del cable de entrada: 3m

Ubicación del cable de entrada: Alimentación superior

Tensión de entrada: 400V

Fase: 3 PH WYE

Capacidad de interrupción: 5kAIC

Potencia de entrada máxima: 22,0 kVA

Amperaje (amperaje reducido): 32 A

Tensión de salida: 200 – 240VAC

Unidades de rack: 0U

Tipo de enchufe: IEC 60309 532P6 (IP44)

Tipo de medición: Ninguna

Cable de entrada extraíble: No

Cantidad del paquete: 1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE