


# Marco giratorio de altura parcial, SFCP



Se trata de un marco giratorio de altura parcial para equipos de 19" que proporciona más espacio de montaje para dichos equipos, así como acceso por la parte posterior a los componentes y equipos montados tras abrirlo.

## CARACTERÍSTICAS

Descripción: Marco giratorio de altura parcial para componentes de 19" con apertura a derecha o a izquierda. Puede ser montado en armarios de acero murales y autoportantes combinables y compactos. Perfil rígido en S del marco equipado con patrón de taladros a 19" en la parte frontal y trasera. Marco cincado para toma a tierra de los componentes instalados. Ángulo de apertura estándar de 125°-155° grados. El montaje en armarios de acero murales requiere el soporte transversal SFBP en combinación con el AVB.

Cierre: Un cierre DIN de 3 mm.

Material: Marco de acero cincado de 2 mm.

Cantidad por embalaje: 1 marco giratorio con bisagras.

Instrucciones de montaje: El montaje en armarios murales, los armarios metálicos requieren del soporte transversal SFBP en combinación con el accesorio AVB. EL montaje en armarios de acero autoportantes combinables requiere el soporte transversal SFBP. Ajustable en profundidad con los perfiles CLPK.

Cerrojo: un cerrojo de doble bit de 3 mm

Requisitos de montaje: el montaje en gabinetes de acero de montaje en pared requiere un soporte transversal SFBP junto con el AVB; el montaje en gabinetes de acero de base de piso combinables requiere un soporte transversal SFBP; ajustable en profundidad con perfiles CLPK

ESPECIFICACIONES

- Espesor:** 2mm  
**Material:** Acero dulce  
**Acabado:** Zinc plateado

| Table 1/1          |        |         |       |                      |                        |                 |
|--------------------|--------|---------|-------|----------------------|------------------------|-----------------|
| Número de catálogo | Altura | Anchura | Fondo | Material del armario | Clasificación de carga | Altura del rack |
| SFCP066            | 600mm  | 496mm   | 60mm  | Acero dulce          | 300N                   | 6U              |
| SFCP196            | 1000mm | 896mm   | 60mm  | Acero dulce          | 500N                   | 19U             |
| SFCP106            | 600mm  | 496mm   | 60mm  | Acero dulce          | 500N                   | 10U             |
| SFCP126            | 800mm  | 696mm   | 60mm  | Acero dulce          | 500N                   | 12U             |
| SFCP246            | 1200mm | 1096mm  | 60mm  | Acero dulce          | 500N                   | 24U             |
| SFCP036            | 600mm  | 496mm   | 60mm  | Acero dulce          | 150N                   | 3U              |
| SFCP156            | 800mm  | 696mm   | 60mm  | Acero dulce          | 500N                   | 15U             |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.