


# 19" Panel frontal, ventilado

Los paneles frontales ventilados permiten la disipación de calor a través de los agujeros.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Los paneles frontales ventilados (aluminio) permiten la disipación del calor

## ESPECIFICACIONES

- Ancho del rack:** 95HP
- Material:** Aluminio
- Tipo de accesorio:** Panel frontal
- Tipo de producto:** Panel frontal

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Acabado          | Montaje               | Cantidad del paquete | Acabado frontal | Acabado trasero |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 30118-962          | 1U              | Polvo recubierto | Atornillado delantero | 1                    | Pintado         | Pintado         |
| 30702-047          | 1U              | Anodizado        | Atornillado delantero | 1                    | Anodizado       | Anodizado       |
| 30702-056          | 1U              | Polvo recubierto | Atornillado delantero | 1                    | Pintado         | Pintado         |

| Número de catálogo | Altura del rack | Acabado          | Montaje               | Cantidad del paquete | Acabado frontal | Acabado trasero |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 30702-044          | 1U              | Anodizado        | Atornillado delantero | 1                    | Crudo           | Conductivo      |
| 30118-963          | 2U              | Anodizado        | Atornillado delantero | 1                    | Pintado         | Pintado         |
| 30702-048          | 2U              | Anodizado        | Atornillado delantero | 1                    | Anodizado       | Anodizado       |
| 30702-057          | 2U              | Polvo recubierto | Atornillado delantero | 1                    | Pintado         | Pintado         |
| 30118-964          | 3U              | Polvo recubierto | Atornillado delantero | 1                    | Pintado         | Pintado         |
| 30702-058          | 3U              | Polvo recubierto | Atornillado delantero | 1                    | Pintado         | Pintado         |
| 30702-046          | 3U              | Anodizado        | Atornillado delantero | 1                    | Crudo           | Crudo           |
| 30702-045          | 2U              | Anodizado        | Atornillado delantero | 1                    | Crudo           | Crudo           |
| 30702-049          | 3U              | Anodizado        | Atornillado delantero | 1                    | Anodizado       | Anodizado       |

Table 2/2


| Número de catálogo | Bordes tratados | Código de color | Apantallamiento o EMC | Altura (H) | Tipo              | Anchura (W) |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------------|-------------|
| 30118-962          |                 | RAL 7021        | No                    | 43.6mm     | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30702-047          | Sí              |                 | No                    | 43.6mm     | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30702-056          |                 | RAL 7035        | No                    | 43.6mm     | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30702-044          |                 |                 | No                    | 43.6mm     | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30118-963          |                 | RAL 7021        | No                    | 88.1mm     | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30702-048          | Sí              |                 | No                    | 88.1mm     | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30702-057          |                 | RAL 7035        | No                    | 88.1mm     | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30118-964          |                 | RAL 7021        | No                    | 132.5mm    | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30702-058          |                 | RAL 7035        | No                    | 132.5mm    | 19" Panel frontal | 483mm       |

| Número de catálogo | Bordes tratados | Código de color | Apantallamiento o EMC | Altura (H) | Tipo              | Anchura (W) |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------------|-------------|
| 30702-046          |                 |                 | No                    | 132.5mm    | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30702-045          |                 |                 | No                    | 88.1mm     | 19" Panel frontal | 483mm       |
| 30702-049          | Sí              |                 | No                    | 132.5mm    | 19" Panel frontal | 483mm       |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene 19" kit de montaje por separado.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**