

Ventilador de aire acondicionado

Ventilador axial, 119 mm, con entrada AC. Pieza de repuesto para bandejas de ventilador de 1 U.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Ventilador DC de 119 mm con enchufe para cable de conexión

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Compatible con	Anchura	Longitud	Altura	Tensión CA	Frecuencia
20713-146	19" bandejas de ventilador	119mm	119mm	25mm	115V	50/60 Hz
20713-142	19" bandejas de ventilador	119mm	119mm	25mm	230V	50/60 Hz
20713-244	19" bandejas de ventilador	119mm	119mm	38mm	115V	50/60 Hz
20713-147	19" bandejas de ventilador	119mm	119mm	25mm	115V	50/60 Hz
20713-243	19" bandejas de ventilador	119mm	119mm	38mm	230V	50/60 Hz
20700-001	19" bandejas de ventilador	119mm	119mm	25mm	230V	50/60 Hz

Table 2/3

Número de catálogo	Flujo de aire a 50 Hz	Flujo de aire a 60 Hz	Nivel de ruido a 50 Hz	Nivel de ruido a 60 Hz	Potencia a 50 Hz	Potencia a 60 Hz
20713-146	84m³/h	90m³/h	29dB(A)	30dB(A)	8W	7W
20713-142	84m³/h	90m³/h	29dB(A)	30dB(A)	8W	7W
20713-244	162m³/h	192m³/h	37dB(A)	41dB(A)	15W	14W
20713-147	108m³/h	120m³/h	34dB(A)	38dB(A)	14W	11W
20713-243	162m³/h	192m³/h	37dB(A)	41dB(A)	15W	14W
20700-001	108m³/h	120m³/h	34dB(A)	38dB(A)	14W	11W

Table 3/3

Número de catálogo	Presión estática máxima	Temperatura ambiente	Cantidad del paquete
20713-146	23Pa	70°C	1
20713-142	23Pa	70°C	1
20713-244	73Pa	70°C	1
20713-147	41Pa	70°C	1
20713-243	73Pa	70°C	1
20700-001	41Pa	70°C	1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, pida el cable de conexión y la rejilla protectora por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE